

GENERALIDADES:

El Kit CR CABLE es la base para el correcto uso de nuestro dispositivo anticaída "CR CABLE". Está destinado a la protección personal contra las caídas de altura diseñado como parte de un "SISTEMA ANTICAIDAS". Se utiliza como complemento de instalaciones fijas para ascenso y descenso en escaleras de torres perfiladas de transmisión, etc.

Está fabricado en tubo de acero de alta resistencia, soporta una carga máxima de 15KN, posee una "oreja" tanto en el soporte superior como en soporte inferior para poder conectar la línea de vida vertical. Permitiendo que el cable de acero de la línea de vida quede separado del peldaño de la escalera.

El dispositivo debe conectarse en escaleras tipo metálicas.
El sistema anticaída deberá estar compuesto por:

- Absorbente de energía para punto de anclaje
- Línea de anclaje (cable de acero de 8 mm de diámetro de construcción especial)
- Dispositivo anticaídas "CR CABLE"

ENSAYOS:

Comportamiento y Resistencia Dinámicos


El equipo, formando parte del sistema anticaídas, retiene la caída de una fuerza de detención menor a 6 KN en un recorrido inferior a 1 metro.

Resistencia estática de la línea de anclaje

La línea de anclaje flexible soporta una carga de tracción de 15 KN sin rotura.

B.2.4) Resistencia a la Corrosión

Las partes metálicas soportan 24 hs de exposición a la niebla salina según IRAM 121 NIO sin oxidación del metal base que perjudique su prestación en servicio.



**INCLUYA LOS SOPORTES DENTRO DE UN PLAN DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

CUMPLE NORMA IRAM 3626


INSTRUCCIONES PREVIAS:

- Controle que la escalera cumpla con la norma, o que la resistencia del peldaño no sea menor a 15KN.
- Verificar el Tamaño del peldaño para poder seleccionar correctamente el tamaño de grampa.
- Las medidas estándar de grampas son para peldaños de hasta 22mm de diámetro, en caso de tener un peldaño que exceda ese diámetro, debe elegir grampas medianas para peldaños de hasta 42mm y en caso de contar con un peldaño que exceda esa dimensión deber pedir grampas grandes para peldaños de hasta 55mm de diámetro

TIPO DE GRAMPA	PELDAÑO		
	< 22	22 < X < 42	42 < X < 55
	Chico (Estandar)	Mediano	Grande



- Corroborar la altura de la escalera. (largo del cable necesario)
- Verificar el tipo de uso para la correcta selección de soporte superior (soporte estándar o extendido)
- Capacitar al personal previo al uso de la instalación.

Lista de componentes:



1. MODO DE INSTALACION:

CONJUNTO KIT CR CABLE	
1	ESCALERA
2	SOPORTE INFERIOR
3	SOPORTE SUPERIOR
4	CONJ. TRABA
5	PERNO EN U



MODELO	A	B	C	D	E
KIT CR CABLE	2,5 m	1,5 m	5,5 cm	12 cm	4 cm
	1 m	0,8 m			